



mc2



CENTRIFUGADORA CF-100



Medidas en cm/Dimensions in cm

CENTRIFUGADORA **CF-100**

- Motor eléctrico trifásico de 1,5 kW.
- Accionamiento por variador electrónico de frecuencia.
- Tambor de acero inoxidable girando a 3.500 rpm.
- Temporizador automático con visualizador.
- Robusto chasis de acero.
- Carenado de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Cono de desagüe inoxidable.
- Pala de recogida de pasta.
- Cápsulas de fijación antivibratorias.

Tiempo requerido para tratar una muestra:
Un minuto.

La Centrifugadora **CF-100** puede funcionar en combinación con el resto de los elementos del sistema **Abencor**[®] o de forma individual, bastando disponer para su alimentación de un enchufe normal de corriente alterna de 220-230 V16A con toma de tierra incorporada.

CENTRIFUGAL MACHINE **CF-100**

- Sturdy electric motor squirrel-cage type, three-phase, 1.5 kW.
- Frequency converter drive.
- Stainless steel drum turning at 3,500 rpm.
- Automatic timer with display.
- Rugged steel frame.
- Fibre glass reinforced polyester cover.
- Outlet stainless steel funnel.
- Cleaning paddle.
- Anti-vibration mounting pads.

Time required to treat one sample:

One minute.

The Centrifugal Machine **CF-100** may work alone or integrated in the **Abencor**[®] system. A standard electric socket AC 220-230 V 16, 50 Hz, earthed, is all you need. Special drives for different voltage and frequency are available under demand.

MC2 INGENIERÍA Y SISTEMAS, S. L.

Diego Angulo Iñiguez, 14
Tel. 954 987 388 Fax 954 536 832
E-mail: emecedos@interbook.net
41018 SEVILLA -España (Spain).